品番：EA945BJ-16

品名：M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)

販売価格	1,010円（税抜）／ 1,111円（税込）			
カタログ価格	1,010円（税抜）／1,111円(税込)			
在庫数	最新在庫：20　（2025/05/03 22:15現在）			
商品入数	4	販売単位	pk	
カタログページ	1290ページ			

仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	TN1660
用途	電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	M16
胴体外径	20.0mm	全長	60mm
ねじ長さ	30.0mm	下穴径	21.0mm
穿孔深さ	60mm	埋込深さ	60mm
最大荷重	引抜：25.88kN（試験値）	許容荷重	引抜：5.95kN（長期）
締付けトルクの目安	100N・m	入数	4本
内部コーン打ち込み式			
雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。			
取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。			
取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます			
電気亜鉛メッキ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.