

品番：EA945BK-16

品名：M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンス製/2本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,670円(税抜) / 1,837円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,670円(税抜) / 1,837円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2026/05/20 13:27現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1240ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|------------------|-------|---------------|
| メーカー | サンライズ工業 | 型番 | STN1660 |
| 用途 | 電気工事、空調工事、配管工事など | ねじサイズ | M16 |
| 胴体外径 | 20.0mm | 全長 | 60mm |
| ねじ長さ | 30.0mm | 下穴径 | 21.0mm |
| 穿孔深さ | 60mm | 埋込深さ | 60mm |
| 最大荷重 | 引抜:25.88kN(試験値) | 許容荷重 | 引抜:5.95kN(長期) |
| 締付けトルクの目安 | 100N・m | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 2本 | | |

内部コーン打ち込み式

雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。

取付物を取り除いた後の施工面は突起物がないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。

取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

