

品番 : EA945BK-40

品名 : W1/2" x 50mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)



販売価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
カタログ価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/15 14:05現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0038ページ 1290ページ		



仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	STNW4050
用途	電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	W1/2"
胴体外径	16.0mm	全長	50mm
ねじ長さ	22.0mm	下穴径	16.5mm
穿孔深さ	50mm	埋込深さ	50mm
最大荷重	引抜: 22.64kN (試験値)	許容荷重	引抜: 2.81kN (長期)
締付けトルクの目安	47N·m	材質	ステンレス
入数	2本		

内部コーン打ち込み式

雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。

取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。

取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

