

品番 : EA945BK-8

品名 : M8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)



販売価格	415円(税抜)／457円(税込)		
カタログ価格	415円(税抜)／457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/12/15 19:45現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1290ページ		



仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	STN830
用途	電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	M8
胴体外径	10.0mm	全長	30mm
ねじ長さ	13.5mm	下穴径	10.5mm
穿孔深さ	30mm	埋込深さ	30mm
最大荷重	引抜:9.85kN(試験値)	許容荷重	引抜:1.49kN(長期)
締付けトルクの目安	19N·m	材質	ステンレス
入数	2本		

内部コーン打ち込み式

雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。

取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。

取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

