

品番：EA945BP-81

品名：M 8x 50mm 雄ねじアンカー (50本)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/26 06:09現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	1240ページ		



#### 仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	C850
用途	ベンチ・手摺りの固定、電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	M8
胴体外径	8.0mm	全長	50mm
ねじ長さ	20mm	下穴径	8.5mm
穿孔深さ	35mm	埋込深さ	30mm
最大取付物厚さ	11mm	最大荷重	引抜:7.84kN(試験値) せん断:8.33kN(試験値)
許容荷重	引抜:1.09kN(長期) せん断:3.59kN(長期)	締付トルクの目安	19N・m
入数	50本		

#### 芯棒打ち込み式

本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着します。

施工に特殊な工具を必要としません。

本体外径がねじサイズと同じなので、他の拡張式アンカーと比べ細いドリルで穿孔できます。

本体外径がねじサイズと同じなので、取付物の上から施工でき、位置ずれの問題が発生しません。

芯棒を本体頂部に接するまで打込むことにより施工の完了が確認できるので、施工管理が容易です。

電気亜鉛メッキ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.