品番：EA945BT-31

品名：W3/8x40mm 雌ねじアンカー (50本)

販売価格	1,940円（税抜）／ 2,134円（税込）			
カタログ価格	1,940円（税抜）／2,134円(税込)			
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/03 12:19現在）			
商品入数	50	販売単位	箱	
カタログページ	0038ページ1290ページ			



仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	TN3040
用途	電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	W3/8”
胴体外径	12mm	全長	40mm
ねじ長さ	18.0mm	下穴径	12.5mm
穿孔深さ	40mm	埋込深さ	40mm
最大荷重	引抜：16.96kN（試験値）	許容荷重	引抜：1.85kN（長期）
締付トルクの目安	27N・m	入数	50本
内部コーン打ち込み式			
雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。			
取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。			
取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます			
電気亜鉛メッキ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.