

品番：EA945BT-6

品名：M 6x 25mm 雌ねじアンカー (100本)



販売価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
カタログ価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/20 13:27現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	1240ページ		



仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	TN625
用途	電気工事、空調工事、配管工事など	ねじサイズ	M6
胴体外径	8mm	全長	25mm
ねじ長さ	11.5mm	下穴径	φ8.5mm
穿孔深さ	25mm	埋込深さ	25mm
最大荷重	引抜:6.36kN(試験値)	許容荷重	引抜:0.70kN(長期)
締付トルクの目安	9N・m	入数	100本

内部コーン打ち込み式

雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。

取付物を取り除いた後の施工面は突起物などが無いので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。

取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます

電気亜鉛メッキ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

