

品番 : EA945BX-12

品名 : 8.0x 60mm コンクリートアンカー(2本/Tタイプ° /ステンレス)



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/28 19:26現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1241ページ		



仕様

メーカー	サンライズ工業	型番	ST860
用途	電気工事、空調工事、配管工事などの取り外し不要箇所への施工に最適	胴体外径	8.0mm
頭径	15mm	全長	60mm
下穴径	φ8.5mm	穿孔深さ	40mm
埋込深さ	35mm	最大取付物厚さ	25mm
最大荷重	引抜:7.84kN(試験値) せん断:8.82kN(試験値)	許容荷重	引抜:1.56kN(長期) せん断:3.43kN(長期)
材質	ステンレス(SUS304)	入数	2本

芯棒打ち込み式

Tタイプ(ナベ頭)

芯棒をハンマーで打ち込むことで本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着します

器材の上から施工可能

芯棒を本体頂部に接するまで打込むことにより施工の完了が確認できるので、施工管理が容易

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.