

品番 : EA945CA-5

品名 : M5 プラスチックアンカー(100個)



販売価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
カタログ価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 16:15現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	1290ページ		



仕様

ねじサイズ	M5	外径	8mm
全長	32.5mm	下穴径	8.5mm
引張荷重	450kgf(参考値)	材質	ボルト:軟鋼(電気亜鉛メッキ) プラグ:ポリカーボネイト
ねじ頭形状	ナベ頭ねじ	使用温度範囲	-100~+138°C
入数	100本		

ブロック・コンクリート用

錆や腐食に強く電食も防げます。

締付ナットの脱落や共回りがありません。

埋めこみ穴はアンカー全長より5mm以上深くあけてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.