


品番：EA945CA-6

品名：M6 プラスチックアンカー(50個)



販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 02:08現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	1240ページ		



仕様

ねじサイズ	M6	外径	10.6mm
全長	42.0mm	下穴径	11.0mm
引張荷重	795kgf(参考値)	材質	ボルト:軟鋼(電気亜鉛メッキ) プラグ:ポリカーボネイト
ねじ頭形状	ナベ頭ねじ	使用温度範囲	-100~+138℃
入数	50本		
ブロック・コンクリート用			
錆や腐食に強く電食も防げます。			
締付ナットの脱落や共回りがありません。			
埋めこみ穴はアンカー全長より5mm以上深くあけてください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.