

品番：EA945NT-6A


品名：M5・M6・W1/4 ターボアンカー(ALC用/50本)



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 12:19現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	1238ページ		



ターボアンカー・巻戻ソケット・ターボブラスター



### 仕様

メーカー	日本パワーファスニング	型番	K6
商品名	ターボアンカー	用途	・分電盤、照明機器、監視モニターなど 電気設備の固定 ・空調、衛生設備の固定 ・ALC外壁改修下地材の固定 ・防鳥ネットの設置 など
下穴径	10mm	下穴深さ	60mm
適合ねじ・ボルト	木ねじ:5~6mm ボルト:M5、M6、W1/4 (ねじ込み量:40~50mm)	埋込深さ	50mm
全長	50mm	頭部径	16mm
本体径	15mm	材質	ナイロン
入数	50		

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮

ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」

穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK

非貫通型

ターボブラスター1本同梱。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.