

品番：EA947AL-24

品名：20.5x155mm ケミカルアンカー(打込式)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

材質	エポキシアクリレート樹脂	適合ねじ径	M20・W3/4・D19
基準穿孔条件	M20:24×170mm W3/4:23×170mm D19:25×170mm	サイズ(mm)	φ20.5×155
容量(ml)	40.7	入数	1

スチレンフリー樹脂を使用し、施工時の嫌な臭いが少なく、人体や環境に優しい製品です。

エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力と耐アルカリ性に優れます。

ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性に優れます。

打撃抵抗が小さく、ハンマーの打撃により、簡単に施工できます。

ボルト・異形棒鋼は寸切りのまま施工可能です。

コ・L・U字型などの変形アンカーも施工できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.