

品番：EA947AN-11

品名：M 8/12-48mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 500円(税抜) / 550円(税込)          |      |    |
| カタログ価格  | 500円(税抜) / 550円(税込)          |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/05/26 03:37現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1239ページ                      |      |    |



### 仕様

|                                  |                  |           |                               |
|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| メーカー                             | サンコーテクノ          | 型番        | IT-870                        |
| 商品名                              | ITハンガー           | 用途        | 手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに |
| ねじサイズ                            | M8               | 全長        | 70mm                          |
| 首下長さ                             | 62mm             | ねじ長さ      | 50mm                          |
| はさみ込み厚                           | 12~48mm          | 座金付ナット高さ  | 8.5mm                         |
| プレート長さ(C)                        | 30mm             | 座金付ナット二面幅 | 12mm                          |
| 施工時必要中空幅                         | 32mm             | 下穴径       | 9.0mm                         |
| 材質                               | スチール製(三価クロメート処理) | 入数        | 2本                            |
| 中空壁用                             |                  |           |                               |
| はさみ固定式                           |                  |           |                               |
| 本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる |                  |           |                               |
| 壁面・床面に施工可能                       |                  |           |                               |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

