品番: EA947AN-18

品名: M10/14-63mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)



販売価格	715円(税抜) / 787円(税込)				
カタログ価 格	715円(税抜)/787円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/11/19 17:52現在)				
商品入数	2	販売単位	pk		
カタログページ	1290ページ				











## 仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-1090
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の 中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M10	全長	90mm
首下長さ	80mm	ねじ長さ	66mm
はさみ込み厚	14~63mm	座金付ナット高さ	10.4mm
プレート長さ(C)	36mm	座金付ナット二面幅	14mm
施工時必要中空幅	38mm	下穴径	11.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本

中空壁用

はさみ固定式

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる

壁面・床面に施工可能