品番: EA947AN-2

品名: M 6/10-22mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)



販売価格	460円 (税抜)/506円(税込)				
カタログ価 格	460円(税抜)/506円(税込)				
在庫数	最新在庫: 41 (2025/11/19 17:51現在)				
商品入数	2	販売単位	pk		
カタログページ	1290ページ				











仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-640
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の 中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M6	全長	40mm
首下長さ	33mm	ねじ長さ	23mm
はさみ込み厚	10~22mm	座金付ナット高さ	6.5mm
プレート長さ(C)	24mm	座金付ナット二面幅	10mm
施工時必要中空幅	26mm	下穴径	7.5mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本

中空壁用

はさみ固定式

本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる

壁面・床面に施工可能