

品番：EA947AN-6

品名：M 8/12-23mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 460円(税抜) / 506円(税込) | | |
| カタログ価格 | 460円(税抜) / 506円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 18 (2026/05/26 03:36現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1239ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| メーカー | サンコーテクノ | 型番 | IT-845 |
| 商品名 | ITハンガー | 用途 | 手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに |
| ねじサイズ | M8 | 全長 | 45mm |
| 首下長さ | 37mm | ねじ長さ | 25mm |
| はさみ込み厚 | 12~23mm | 座金付ナット高さ | 8.5mm |
| プレート長さ(C) | 30mm | 座金付ナット二面幅 | 12mm |
| 施工時必要中空幅 | 32mm | 下穴径 | 9.0mm |
| 材質 | スチール製(三価クロメート処理) | 入数 | 2本 |
| 中空壁用 | | | |
| はさみ固定式 | | | |
| 本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる | | | |
| 壁面・床面に施工可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

