






品番：EA947HM-201

品名：45mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/グレー)



販売価格	2,160円(税抜)／2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜)／2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1196ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	OP4-2GT
商品名	ワゴンモール	幅×高さ	45×11mm
全長	2m	カラー	グレー
使用荷重	1960N(200kgf)	適合ケーブル	センター: φ6の通信線・ケーブル-2条、 LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、 VVF(2.0×2C-1条、2.0×3C-1条)、 VCTFK(2.0×2C-2条)、VCTF(1.25×2C-1条) サイド(片側): φ3以下の通信線・ケーブル
テープ厚	0.75mm		

粘着テープが底面にあらかじめ貼り付けてあり、テープ貼り不要。

釘固定できない箇所に最適！

台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ

基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

複数のケーブルや、くせのついたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き

※接着面の水・油・ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
テープ面にゴミ等がつかないようにし、シッカリ貼り付けてください。

凹凸面へのご使用はお避けください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.