品番: EA947HN-25

品名: φ22mmx10m [配線用]フレキ管



販売価格	3,930円(税抜)/4,323円(税込)					
カタログ価格	3,930円(税抜)/4,323円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/25 18:53現在)					
商品入数	1	販売単位	巻			
カタログページ	1190ページ					









仕様

メーカー	未来工業	型番	MFS-22 ※10mカット品
商品名	ミラフレキSS	外径	φ 30.5mm
内径	φ22mm	長さ	10m
管の構成	単層管	形状	波付管
カラー	ベージュ	材質	難燃性PE
重量	3.4kg		

PF管

ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます。

管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい。

露出、隠ぺい、埋設両用

接続、延長時は必ずEA947HN-22Eのカップリングをお使い下さい。

株式会社エスコ