


品番：EA947HN-4C

品名：φ34.6mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)



販売価格	3,750円(税抜)／4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜)／4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/20 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1188ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	VE-36FJ
呼び	VE36	内径	34.6mm
外径	42mm	全長	2m
カラー	ベージュ	材質	PVC
付属品	TSカップリング(ストレートタイプ)1個	入数	1本

ケーブル工事にご使用ください。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適
高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
※コンクリート・地中埋設には使用できません。 ※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。 嵌合タイプは管がズレる可能性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

