


品名：φ28xφ36mm [フレキ管用]異径アダプター



販売価格	550円(税抜)／ 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜)／605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1190ページ		

[illegible]

管口徑φ	外徑	內徑	壁厚
G16	21.0	16.4	2.3
G22	28.5	21.9	2.3
G28	33.3	28.1	2.5
G36	41.9	36.9	2.5
G42	47.8	42.8	2.5
G54	54.6	54.0	2.8
G70	75.2	69.6	2.8
G82	87.9	82.3	2.8
G92	100.7	93.7	3.5
G104	113.4	106.4	3.5

仕様

メーカー	未来工業	型番	MG-28UJ
呼び	おねじ:CTG28(G1") めねじ:CTG36(G1 1/4")	サイズ	φ47×41.7mm
カラー	ベージュ	材質	PVC
重量	20g		

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプター

難燃性

※ケーブル工事にご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.