

品番 : EA947SA-1

品名 : 15.8/21.1mmx1 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管



販売価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜) / 858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/08 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1143ページ		



#### 仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLV-16
呼び	1/2	内径	15.8mm
外径	21.1mm	長さ	1m
曲げ半径(繰返し)	110mm	曲げ半径(固定)	35mm
使用温度範囲	-33~63℃	材質	スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング
耐油性・耐候性			
MAS規格準拠品			
RoHS対応品			
適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.