品番：EA947SA-101

品名：15.8/21.1mmx1 m ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ保護管(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	4,050円（税抜）／ 4,455円（税込）			
カタログ価格	4,050円（税抜）／4,455円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/01 06:37現在）			
商品入数	1	販売単位	巻	
カタログページ	1188ページ			

仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLSV-16
呼び	1/2	内径	15.8mm
外径	21.1mm	長さ	1m
曲げ半径（固定）	35mm	使用温度範囲	−30～65℃
材質	スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。		
耐油性、耐候性、耐腐食性、防水			
RoHS対応品			
適合コネクターは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.