

品番 : EA947SA-105

品名 : 15.8/21.1mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/07 18:33現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1143ページ		



仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLSV-16
呼び	1/2	内径	15.8mm
外径	21.1mm	長さ	5m
曲げ半径(固定)	35mm	使用温度範囲	-30~65℃
材質	スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。		
耐油性、耐候性、耐腐食性、防水			
RoHS対応品			
適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.