

品番 : EA947SB-101

品名 : 20.8/26.5mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)



販売価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
カタログ価格	4,880円(税抜) / 5,368円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1143ページ		



仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLSV-22
呼び	3/4	内径	20.8mm
外径	26.5mm	長さ	1m
曲げ半径(固定)	40mm	材質	スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
使用温度範囲	-30~65℃		
耐油性、耐候性、耐腐食性、防水			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.