

品番 : EA947SC-110

品名 : 26.4/33.2mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)



販売価格	73,100円(税抜) / 80,410円(税込)		
カタログ価格	73,100円(税抜) / 80,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/07 17:17現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1143ページ		



仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLSV-28
呼び	1	内径	26.4mm
外径	33.2mm	長さ	10m
曲げ半径(固定)	70mm	材質	スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
使用温度範囲	-30~65℃		
耐油性、耐候性、耐腐食性、防水			
RoHS対応品			
適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.