

品番 : EA947SC-3

品名 : 26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)



販売価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
カタログ価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1143ページ		



仕様

メーカー	日本シーム工業	型番	KLV-28
呼び	1	内径	26.4mm
外径	33.2mm	長さ	3m
曲げ半径(繰返し)	180mm	曲げ半径(固定)	70mm
使用温度範囲	-33~63℃	材質	スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング

耐油性・耐候性

MAS規格準拠品

RoHS対応品

適合コネクタは、下記に掲載しております【その他関連】のオプション品をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.