



品番：EA948AC-12

品名：M8 雌ねじノブ(貫通タイプ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 335円(税抜) / 369円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 335円(税抜) / 369円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/06/23 09:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |             |           |                                       |
|---------|-------------|-----------|---------------------------------------|
| メーカー    | イマオコーポレーション | 型番        | LK8TB                                 |
| ねじサイズ   | M8X14       | ハンドル全高(H) | 17mm                                  |
| 使用温度    | -30~130℃    | 材質        | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、<br>ねじ:黄銅(カドミウム低減材) |
| 質量      | 10g         |           |                                       |
| 貫通穴タイプ  |             |           |                                       |
| RoHS対応品 |             |           |                                       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.