

品番 : EA948AD-415

品名 : M8x55mm 雄ねじノブ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 485円(税抜) / 534円(税込) | | |
| カタログ価格 | 485円(税抜) / 534円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/06/23 09:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1208ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|-----------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK40X55N |
| ねじサイズ | M8X55 | グリップ幅(D) | 40mm |
| ハンドル全高(H) | 27mm | 使用温度 | 0~90℃ |
| 材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) | 質量 | 36g |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.