


品番：EA948AE-26

品名：M8 雌ねじノブ(貫通)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 475円(税抜) / 523円(税込) | | |
| カタログ価格 | 475円(税抜) / 523円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/13 19:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|----------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KN30T |
| ねじサイズ | M8X15 | グリップ幅(D) | 31mm |
| ハンドル全高(H) | 18mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:黄銅(鉛・ミウム低減材) | 質量 | 21g |
| 貫通穴タイプ | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.