


品番：EA948AF-25

品名：M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)



販売価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/19 05:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1253ページ		



サイズ	垂直方向への 最大引当力(kN)
40	2.5kN
55	3.5kN
TH95	4.5kN
60	7.0kN
95	8.0kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH95NX30
ねじサイズ	M12×30	グリップ幅(A)	94mm
ハンドル全高(B)	46mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	8kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量	68g		
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.