


品番：EA948BC-43

品名：M12/60mm 雌ねじノブ(ステンレス製)



販売価格	4,430円(税抜) / 4,873円(税込)		
カタログ価格	4,430円(税抜) / 4,873円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2024/05/03 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1271ページ		



品番	EA948BC-43
品名	M12/60mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
メーカー	鍋屋バイテック(NBK)
型番	KSH-60-M12
ねじサイズ(並目)	M12(ピッチ:1.75)
サイズ	D:60mm、H:39mm、d:20mm
材質	SUS304(ショット仕上げ)
重量	107g
入数	1個入り

### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KSH-60-M12
ねじサイズ(並目)	M12(ピッチ:1.75)	サイズ	D:60mm、H:39mm、d:20mm
材質	SUS304 (ショット仕上げ)	重量	107g
入数	1個入り		

雌ねじ

耐蝕性に優れたステンレス製

ショットブラスト仕上げによる美しい外観

### 代替品

	品番 EA948BX-24 コメント M12/63mm
--	--------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.