


品番 : EA948BC-81

品名 : M8/40mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KAH-40-K8
ねじサイズ(並目)	M8(ピッチ:1.25)	サイズ	D:40mm、H:25mm、d:14.5mm
材質	アルミニウム合金(研磨仕上げ)	重量	26g
入数	1個入り		

雌ねじ・貫通穴タイプ

研磨による美しいフィニッシュ

RoHS対応品

代替品

	品番 EA948BX-1 コメント M8x15mm/40mm めくら穴
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.