


品番：EA948BC-82

品名：M10/50mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)



販売価格	3,830円(税抜)／4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜)／4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 10:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KAH-50-K10
ねじサイズ(並目)	M10(ピッチ:1.5)	サイズ	D:50mm、H:32mm、d:18.5mm
材質	アルミニウム合金(研磨仕上げ)	重量	50g
入数	1個入り		
雌ねじ・貫通穴タイプ			
研磨による美しいフィニッシュ			
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA948BX-2
	コメント	M10x18mm/50mm めくら穴

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.