


品番 : EA948BC-83

品名 : M12/60mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)



販売価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
カタログ価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 13:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KAH-60-K12
ねじサイズ(並目)	M12(ピッチ:1.75)	サイズ	D:60mm、H:40mm、d:20.5mm
材質	アルミニウム合金(研磨仕上げ)	重量	87g
入数	1個入り		

雌ねじ・貫通穴タイプ

研磨による美しいフィニッシュ

RoHS対応品

代替品

	品番 EA948BX-3 コメント M12x22mm/63mm めくら穴
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.