


品番：EA948BC-84

品名：M16/70mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)



販売価格	6,070円(税抜)／6,677円(税込)		
カタログ価格	6,070円(税抜)／6,677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KAH-70-K16
ねじサイズ(並目)	M16(ピッチ:2)	サイズ	D:70mm、H:46mm、d:25.5mm
材質	アルミニウム合金(研磨仕上げ)	重量	140g
入数	1個入り		
雌ねじ・貫通穴タイプ			
研磨による美しいフィニッシュ			
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA948BX-4
	コメント	M16x28mm/80mm めくら穴

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.