


品番 : EA948BD-24

品名 : M5x10/ φ 16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)



販売価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
カタログ価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/13 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1210ページ		



仕様


メーカー	イマオコーポレーション	型番	LKS5X10-SUS
ねじサイズ	M5×10	グリップ径(A)	16mm
ハンドル全高(B)	20mm	材質	ノブ:SUS303 ねじ:SUS304
質量	33g		

ロングタイプつまみで操作性アップ。

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。

RoHS対応品

代替品

	品番 EA948BD-25 コメント ねじ部のサイズの違い
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

