


品番：EA948BD-57

品名：M4/32x38mm 雌ねじナールドグリップノブ



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/16 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1206ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KGK30
ねじサイズ	M4	グリップ幅(D)	32mm
ハンドル全高(H)	38mm	使用温度	-30~130℃
材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 センタープレート:アルミニウム (A1080P)	質量	20g

調整用ツマミとしてご利用いただけます。

セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。

酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますのでオイル機器、装置の操作ノブに最適です。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.