


品番：EA948BE-14

品名：M8/30mm 雌ねじプラスチックボール



販売価格	440円(税抜)／ 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜)／484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/06 06:25現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フェノール樹脂
熱硬化性樹脂の一つ、樹脂の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬性もあるが、アルカリには弱い。

項目	単位	値
材質		フェノール樹脂
色		黒
外径	mm	30
高さ	mm	28
ねじ径	mm	M8
ねじピッチ	mm	1.25
ねじ長さ	mm	12

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	PC-30-M8-BK
ねじサイズ(並目)	M8(ピッチ:1.25)	外径	30mm
高さ	28mm	材質	ボール:フェノール樹脂 ねじ:黄銅
重量	19g	カラー	ブラック
熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。			
雌ねじ			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA948AM-5
	コメント メーカー、サイズの違い:M8/32mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.