


品番：EA948BE-15

品名：M8/35mm 雌ねじプラスチックボール



販売価格	490円(税抜)／ 539円(税込)		
カタログ価格	490円(税抜)／539円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/26 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フェノール樹脂
熱硬化性樹脂の一つ、樹脂の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬性もあるが、アルカリには弱い。

項目	単位	値
材質		フェノール樹脂
色		黒
外径	mm	35
高さ	mm	32
ねじ径	mm	M8
ねじピッチ	mm	1.25
重量	g	31

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	PC-35-M8-BK
ねじサイズ(並目)	M8(ピッチ:1.25)	外径	35mm
高さ	32mm	材質	ボール:フェノール樹脂 ねじ:黄銅
重量	31g	カラー	ブラック
熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。			
雌ねじ			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA948AM-5 コメント メ-カ-、サイズ の違い:M8/32mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.