


品番：EA948BE-17

品名：M10/35mm 雌ねじプラスチックボール



販売価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
カタログ価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フェノール樹脂
熱硬化性樹脂の一つ、樹脂の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬品性もあるが、アルカリには弱い。

項目	値	単位
外径	35.0	mm
高さ	32.0	mm
ねじ径	M10	
ねじピッチ	1.5	mm
材質	フェノール樹脂	
色	ブラック	

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	PC-35-M10-BK
ねじサイズ(並目)	M10(ピッチ:1.5)	外径	35mm
高さ	32mm	材質	ボール:フェノール樹脂 ねじ:黄銅
重量	30g	カラー	ブラック

熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。

雌ねじ

RoHS対応品

代替品

	<p>品番 EA948AM-16</p> <p>コメント メーカー、サイズの違い:M10/32mm</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

