


品番：EA948BL-101

品名：187mm キャリアハンドル



販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 17:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1205ページ		



取付時・取付方法
■取付方法
1. 両側のカバーを外してください。
2. 六角穴付きサラボルトで固定してください。
3. 両側のカバーを取付けてください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CA-187
ねじサイズ	M4	ハンドルサイズ	ねじ間:187mm 幅:23.3mm 厚み:8mm
許容荷重	300N(取付側材質によって変化します。)	材質	グリップ:ポリ塩化ビニル 止め金:スチール(ニッケルメッキ)
質量	65g		

ハンドルは高さを調整でき、使用後はフラットになり省スペース。

【取付方法】

- 1.両側のカバーを外してください。
- 2.六角穴付きサラボルトで固定してください。
- 3.両側のカバーを取付けてください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.