品番: EA948BL-101

品名: 187mm キャリアハンドル



販売価格	<b>2,800円</b> (税抜)/3,080円(税込)				
カタログ価 格	2,800円(税抜)/3,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/22 05:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1251ページ				









## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CA-187
ねじサイズ	M4	ハンドルサイズ	ねじ間:187mm 幅:23.3mm 厚み:8mm
許容荷重	300N(取付側材質によって変化しま す。)	材質	グリップ:ポリ塩化ビニル 止め金:スチール(ニッケルメッキ)
質量	65g		

ハンドルは高さを調整でき、使用後はフラットになり省スペース。

## 【取付方法】

- 1.両サイドのカバーを外してください。
- 2.六角穴付きサラボルトで固定してください。
- 3.両サイドのカバーを取付けてください。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.