

品番 : EA948BR-114

品名 : M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ



販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/22 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1208ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LS8X25B
ねじサイズ	M8×25	グリップ幅(A)	40mm
ハンドル全高(B)	17mm	使用温度	-30~130℃
材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	質量	16g
RoHS対応品			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.