

品番 : EA948BR-118

品名 : M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/22 22:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1208ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LS10X40
ねじサイズ	M10×40	グリップ幅(A)	40mm
ハンドル全高(B)	17mm	使用温度	-30~130℃
材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	質量	31g
RoHS対応品			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.