品番：EA948BR-55

品名：47mm/ M6x40mm [ｽﾁｰﾙ製]雄ねじノブ[ｵﾚﾝｼﾞ]

販売価格	595円（税抜）／ 655円（税込）			
カタログ価格	595円（税抜）／655円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/22 07:43現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1253ページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EWN48AX40-OG
ねじサイズ	M6×40	グリップ幅(A)	47mm
ハンドル全高(B)	24mm	使用温度	-30～130℃
材質	ノブ：ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ：ポリアミド、 ねじ:S1OC(亜鉛メッキ)	キャップ色	橙
質量	17g		
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。			
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。			
RoHS対応品			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.