品番: EA948BX-135A

品名: M6x40mm/ φ31mm 雄ねじノブ



販売価格	440円 (税抜)/ 484円(税込)				
カタログ価格	440円(税抜)/484円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1254ページ				





ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK30AX40N
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)	ねじサイズ	M6×40mm
サイズ(mm)	D:31, H:24, D1:15, S:11.5, M: M6×40, Lf/L:40	重量	19g

RoHS対応品

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。

樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.