品番: EA948BX-142A

品名: M10x20mm/ φ 50mm 雄ねじノブ



販売価格	655円(税抜)/ 721円(税込)				
カタログ価格	655円(税抜)/721円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 20:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1254ページ				





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK50AX20N
ねじサイズ	M10×20	グリップ幅(D)	50mm
ハンドル全高(H)	33mm	使用温度	0~90℃
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	質量	429

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。

樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.