


品番 : EA948BX-148A

品名 : M12x50mm / ϕ 70mm 雄ねじノブ



販売価格	855円(税抜)／941円(税込)		
カタログ価格	855円(税抜)／941円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/23 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK70X50N
ねじサイズ	M12×50	グリップ幅(D)	70mm
ハンドル全高(H)	42mm	使用温度	0~90°C
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	質量	105g

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。

樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.