品番: EA948C-103

品名: M5x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)



販売価格	935円(税抜)/1,029円(税込)				
カタログ価 格	935円(税抜)/1,029円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/14 06:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				











仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR5X20-SV
ねじサイズ	M5×20	レバー長さ(A)	40mm
ハンドル全高(B)	31mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
ねじ締付力	回し半径:30mm 許容荷重:135N 許容締付力:3.1kN	カラー	シルバー
質量	42g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品