



品番：EA948C-121

品名：M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,010円(税抜) / 1,111円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,010円(税抜) / 1,111円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/04/30 21:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR8X15-SV |
| ねじサイズ | M8×15 | レバー長さ(A) | 65mm |
| ハンドル全高(B) | 42.5mm | 歯数 | 20 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20) | 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L) |
| ねじ締付力 | 回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN | カラー | シルバー |
| 質量 | 100g | | |

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

